




Sirafan Speed

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО


Sirafan Speed - готовое средство для быстрой дезинфекции поверхностей с широким спектром действия против бактерий, грибов и оболочковых вирусов. Синергическое действие активных компонентов обеспечивает быструю дезинфекцию всех поверхностей, контактирующих с пищей, таких как столы для приготовления, ножи и резак. Бактерицидное действие соответствует EN 1276, противогрибковая активность EN 1650, фунгицидная активность EN 13697, эффективно против мышиного норовируса.

Область применения: Дезинфекция поверхностей на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

- **Чисто:** Гигиенически чистые поверхности приборов и аппаратов, технологического оборудования и упаковочных линий.
- **Безопасно:** Повышение безопасности продуктов питания благодаря предотвращению перекрестного загрязнения.
- **Эффективно:** Быстрая дезинфекция. Не требует смывания.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



- 1 Сверьтесь с гигиеническим планом и ознакомьтесь с инструкцией перед использованием продукта.
- 2 Используйте защитные перчатки, когда контактируете с продуктом.
- 3 Легковоспламеняющийся продукт, не распылять вблизи огня или раскаленных объектов. Не наносить на горячие поверхности.
- 4 Отключить от сети все электрооборудование перед проведением очистки.
- 5 Распылить на очищаемую поверхность с расстояния 30 см.
- 6 Оставить средство на поверхности на время, необходимое для дезинфекции: 15 минут. Дать поверхности высохнуть на воздухе. Смывания не требуется.

ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ

Только для профессионального использования!

Выбрасывать только полностью пустую емкость, в закрытом состоянии.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не смешивать с другими продуктами! Для получения дополнительной информации по применению и мерам безопасности ознакомьтесь с этикеткой на упаковке и листами безопасности. 100 г жидкости содержат: 35 г 2-пропанола, 25 г 1-пропанола. Удалить все возможные источники воспламенения.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от 0 до 25 °C

УПАКОВКА

750 мл - бутылка